**AUFMASS** 

zu Set-Nr. 1-211

Zur Anwendung mit: 8406 o. 8408 / 8410

Dichtprofil-Beschlagseite: ohne

**Pontere** 

Kunden-Nr. \_\_\_

Kommission \_

Kd-Bestellnr.

Auftrag erteilt \_

Liefertermin\_

Zutreffendes bitte ankreuzen:


Glasart

P+S-Auftragsnr. \_\_\_

Firma


Name\_





Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!

Beschlagsoberfläche:				
MS7 (	glanzverchromt)			
MS10 (mattverchromt)				
	D22 (Edelstahlfinish)			
7				






## Pontere

**AUFMASS** 

zu Set-Nr. 1-211


Zur Anwendung mit: Dichtpi 8406 o. 8408 / 8410 ohne

Dichtprofil-Beschlagseite:



## Dichtungslösung Griffseite:

ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!



3/3	GLASBES zu Set-Nr. 1-2		Pontere	Firmenstempel:	
Kommission:		Liefertermin: Glasart: ESG Kanten umla	i 8mm ufend geschliffen und polie	ert	
Für Anwendur	ng mit Beschlag: 8406	6 o. 8408 / 8410	Dichtprofil an Beso	chlagseite: ohne	
GMB		Ф-п	GMB	GMB	27 Ø25 BW0
	Φ	70	Ф		H-2mm
	A	G-UD	В	C	<u>27</u> Ø25
DMB-UD	ТВ	TE	an-ama	DMB-2mm SB	DMB-2mm
	7.5	A 20 05 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A	050	B 92 92	C

ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.