AUFMASS zu Set-Nr. 5-203

Zur Anwendung mit:

Dichtprofil-Bandseite:

8480 oder 8481

8861KU0-8

Pillango

Pauli+ Sohn GmbH Germany · Eisenstraße 2 51545 Waldbröl Tel.: +49 2291-9206-0

Kunden-Nr.

Firma

Name.

Kommission _

Kd-Bestellnr. _

Liefertermin_

Glasart


P+S-Auftragsnr. _

Auftrag erteilt _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

Fax: +49 2291-9206-681



Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging

8538KU5


8539KU5

8864KU0-8 -

8864KU0-8

8864KU0-8

von der Glasgröße!





Pillango

AUFMASS zu Set-Nr. 5-203


Zur Anwendung mit:


Dichtprofil-Bandseite:

8480 oder 8481


8861KU0-8

Dichtungslösung Bandseite:





Dichtungslösung Griffseite:



3/4	GLASBESTELL	JNG		Firmenstempel:
	zu Set-Nr. 5-203		Pillango	
Kommission:		Liefertermin: Glasart: ESG 8mm		
Bestellnr.:		Kanten umlaufend ge	eschliffen und poliert	
Für Anwendung mit Beschlag: 8480 oder 8481 Dichtprofil an Bandseite: 8861KU0-8				
	GMB	0	70	H-UD
		<u>Ø14</u>	G-nD	
ESG 8mm kla DIN EN14428 Ein entsprech ist erforderlich Kanten umlau Alle Ecken sto	r gefertigt nach (Duschenglas). ender Nachweis(Stempel) . fend geschliffen und poliert. ßen oder leicht runden.	ТВ		A Ø18 Ø18

Firmenstempel:

GLASBESTELLUNG go

zu Set-Nr. 5-203




4/4


Kommission: Liefertermin: Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert Bestellnr.:

8108 /

8106

Dichtprofil an Bandseite:





ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich.

Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.