


# UNIVERSAL Motion NG33

Unterer Eckbeschlag mit integrierter  
hydraulischer Türschließfunktion, inkl. Bodenlager  
Art. Nr. 03.147 - mit  $90^\circ \pm 0,3$  Feststellung  
Art. Nr. 03.148 - ohne  $90^\circ$  Feststellung

03.147 / 03.148



Einbausituationen:

mit Oberlicht und Seitenteil siehe Detail 03-012A

mit Oberlicht siehe Detail 03-012B und 03-012C

in Maueröffnung siehe Detail 03-012D

Glasbearbeitung siehe Detail 03-013

Bodenlager siehe Detail 03-014


# UNIVERSAL Motion NG33

## Einbausituation mit Oberlicht und Seitenteil

Unterer Eckbeschlag mit integrierter hydraulischer Türschließfunktion, inkl. Bodenlager, Türgewicht max. 100 kg

Art. Nr. 03.147 - mit  $90^\circ \pm 0,3$  Feststellung

Art. Nr. 03.148 - ohne  $90^\circ$  Feststellung



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind Eigentum der DORMA-Glas GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

# UNIVERSAL Motion NG33




## Einbausituation mit Oberlicht

Unterer Eckbeschlag mit integrierter hydraulischer Türschließfunktion, inkl. Bodenlager, Türgewicht max. 100 kg

03.110, 03.120, 03.147, 03.148

Art. Nr. 03.147 - mit  $90^\circ \pm 0,3$  Feststellung

Art. Nr. 03.148 - ohne  $90^\circ$  Feststellung



1:12,5

03.2023 / 016428

03-012B

DORMA-GLAS GMBH\INT\_SHARE - DETAIL\03\03-012B.DWG



# UNIVERSAL Motion NG33


## Einbausituation in Maueröffnung

Unterer Eckbeschlag mit integrierter hydraulischer Türschließfunktion, inkl. Bodenlager, Türgewicht max. 100 kg

03.110, 03.147, 03.148, 01.116

Art. Nr. 03.147 - mit  $90^\circ \pm 0,3$  Feststellung

Art. Nr. 03.148 - ohne  $90^\circ$  Feststellung




# UNIVERSAL Motion NG33


Glasbearbeitung



Ausschnitt für NG33



alter Glasausschnitt



# UNIVERSAL Motion NG33

Distanzplatte und Bodenlager für  
unteren Eckbeschlag mit  
integrierter hydraulischer Türschließfunktion



UNIVERSAL Motion NG33 siehe ab Detail 03-012

Bodenlager

$\pm 3\text{mm}$  (1/8")

$\pm 3\text{mm}$   
(1/8")

$\pm 3\text{mm}$   
(1/8")

$\pm 3^\circ$

11,3

46,6

5

17,3

65

$\pm 3\text{mm}$  (1/8")

20

29

71

Distanzplatte

24

83


26

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind Eigentum der DORMA-Glas GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

# UNIVERSAL Motion NG33

Unterer Eckbeschlag mit integrierter  
hydraulischer Türschließfunktion, inkl. Bodenlager  
Art. Nr. 03.147 - mit  $90^\circ \pm 0,3$  Feststellung  
Art. Nr. 03.148 - ohne  $90^\circ$  Feststellung

03.147 / 03.148



Einbausituationen:

mit Oberlicht und Seitenteil siehe Detail 03-012A

mit Oberlicht siehe Detail 03-012B und 03-012C

in Maueröffnung siehe Detail 03-012D

Glasbearbeitung siehe Detail 03-013

Bodenlager siehe Detail 03-014


# UNIVERSAL Motion NG33

## Einbausituation mit Oberlicht und Seitenteil

Unterer Eckbeschlag mit integrierter hydraulischer Türschließfunktion, inkl. Bodenlager, Türgewicht max. 100 kg

Art. Nr. 03.147 - mit  $90^\circ \pm 0,3$  Feststellung

Art. Nr. 03.148 - ohne  $90^\circ$  Feststellung



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind Eigentum der DORMA-Glas GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

1:12,5

03.2023 / 016428

03-012A

# UNIVERSAL Motion NG33


## Einbausituation mit Oberlicht

Unterer Eckbeschlag mit integrierter hydraulischer Türschließfunktion, inkl. Bodenlager,  
Türgewicht max. 100 kg

03.110, 03.120, 03.147, 03.148

Art. Nr. 03.147 - mit  $90^\circ \pm 0,3$  Feststellung

Art. Nr. 03.148 - ohne  $90^\circ$  Feststellung



1:12,5

03.2023 / 016428

03-012B

# UNIVERSAL Motion NG33


## Einbausituation mit altem Glas und Adapterplatte

Unterer Eckbeschlag mit integrierter hydraulischer Türschließfunktion, inkl. Bodenlager, Türgewicht max. 100 kg

03.110, 03.120, 03.137, 03.138

Art. Nr. 03.137 - Austauschkit mit  $90^\circ \pm 0,3$  Feststellung

Art. Nr. 03.138 - Austauschkit ohne  $90^\circ$  Feststellung



1:12,5

03.2023 / 016428

03-012C

# UNIVERSAL Motion NG33


## Einbausituation in Maueröffnung

Unterer Eckbeschlag mit integrierter hydraulischer Türschließfunktion, inkl. Bodenlager, Türgewicht max. 100 kg

03.110, 03.147, 03.148, 01.116

Art. Nr. 03.147 - mit  $90^\circ \pm 0,3$  Feststellung

Art. Nr. 03.148 - ohne  $90^\circ$  Feststellung




# UNIVERSAL Motion NG33


Glasbearbeitung



Ausschnitt für NG33



alter Glasausschnitt



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind Eigentum der DORMA-Glas GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

1:2

03.2023 / 016428

DORMA-GLAS GMBH\INT\_SHARE - DETAIL\03\03-013.DWG

03-013

# UNIVERSAL Motion NG33

Distanzplatte und Bodenlager für  
unteren Eckbeschlag mit  
integrierter hydraulischer Türschließfunktion



UNIVERSAL Motion NG33 siehe ab Detail 03-012

Bodenlager

$\pm 3\text{mm}$  (1/8")

$\pm 3\text{mm}$   
(1/8")

$\pm 3\text{mm}$   
(1/8")

$\pm 3^\circ$

11,3

46,6

5

17,3

65

$\pm 3\text{mm}$  (1/8")

20

29

71

Distanzplatte

24

83

26

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind Eigentum der DORMA-Glas GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.