


Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)





Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello+


AUFMASS

zu Set-Nr. 10-104 L

2 / 3

Zur Anwendung mit:
8362ZN-L


Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010



Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag (z.B. 8274MS)

X= 9 mm




b) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 25 mm




c) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 20 mm



d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 7 mm





Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8362ZN-L**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8857KU0-8-2010**



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.