AUFMASS

8400

zu Set-Nr. 1-213

Zur Anwendung mit:


Dichtprofil-Beschlagseite: ohne

Pontere

Pauli + Sohn GmbH Germany · Eisenstraße 2 51545 Waldbröl Tel.: +49 2291-9206-0

Fax: +49 2291-9206-681





Pontere


AUFMASS

Zur Anwendung mit: 8400


Dichtprofil-Beschlagseite:

zu Set-Nr. 1-213

ohne



Dichtungslösung Griffseite:



	·			Firmenstempel:	
3/4	GLASBESTEL	LUNG	Pontere	T illimonotompol.	
	zu Set-Nr. 1-213				
Kommission:		Liefertermin:			
Bestellnr.:		Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend g	eschliffen und poliert		
Für Anwendung	g mit Beschlag: 8400		Dichtprofil an Beschl	agseite: ohne	
GMB	27 Ø25	GMB	70 70	70	H-UD GMB
ww www	27 A Ø25	B TB	Q-n-9	G-n-9	C du-ama
ESG 8mm klar DIN EN14428 Ein entspreche ist erforderlich Kanten umlauf Alle Ecken sto	gefertigt nach (Duschenglas). ender Nachweis(Stempel) end geschliffen und poliert. ßen oder leicht runden.		B 21.5	09	C 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 1-213



4/4

Kommission: Liefertermin:


Glasart: ESG 8mm


Bestellnr.: Kanten umlaufend geschliffen und poliert


Für Anwendung mit Beschlag: 8400

Dichtprofil an Beschlagseite:

ohne







D

ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich.

Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.